







主要技术性能

- 1. 额定电负荷： 30V 0.5A;
- 2. 接 触 电 阻： $\leq 0.03\Omega$;
- 3. 绝 缘 电 阻： $\geq 100M\Omega$;
- 4. 耐 压： AC500V (50Hz)min;
- 5. 插 拔 力： 3-15N;
- 6. 寿 命： 5,000次。

SCHEMATIC



P. C. B LAYOUT



产品要求

- 1. 未注线性公差:
 - 0.0-10.0mm $\pm 0.10mm$
 - 10.0-20.0mm $\pm 0.15mm$
 - 20.0-50.0mm $\pm 0.20mm$
- 2. 外观应良好，无锈蚀、裂痕、电镀不良等现象。

6	基座	1	PBT		COLOR
5	接触静片5	1	T0.25磷铜	银	
4	接触静片4	1	T0.3黄铜H62	银	
3	接触弹片3	1	T0.25磷铜	银	
2	接触弹片2	1	T0.25磷铜	银	
1	接地PIN1	1	T0.25磷铜	银	
序号	名 称	数量	材 料	镀 涂	备注

设计		视角	公差	材料	名称	
审核			± 0.1	$\pm 1^\circ$	编号	PJ-358-5P-ZR
工艺		图幅	单位	比例	页码	
批准		A4	mm	3:1		浙江创都电子科技有限公司