






一般尺寸公差值	$.X_x$ ± 0.05	$.X$ ± 0.10	L ± 0.20	一般精度公差(°) ± 0.5




线路板开孔尺寸

TOP VIEW



电路原理图



主要技术性能

1. 额定电负荷: 30V·0.5A;
2. 接触电阻: $\leq 0.03\Omega$;
3. 绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$;
4. 耐压: AC500V(50Hz), 1min.;
5. 插拔力: 3~20N;
6. 寿命: 5,000次。

7	4#	1	H62(T) 黄铜带 $\delta = 0.35mm$	D. Cu/Sn
6	5#	1	锰钢带 $\delta = 0.20mm$	D. Sn/Sb
5	1#	1	H62(Y) 黄铜带 $\delta = 0.25mm$	D. Cu/Sn
4	3#	1	H62(T) 黄铜带 $\delta = 0.35mm$	D. Cu/Sn
3	2#	1	锰钢带 $\delta = 0.20mm$	D. Sn/Sb
2	基座	1	PA66	黑色
1	轴套	1	黄铜棒 $\varnothing=6mm$	D. Cu/Sn
序号	名称	数量	材 料	备注

借(通)用件登记

文件编号				
标记	处数	更改文件号	签字	日期
版 次	设 计			2009.9.25
A/0	审 核			
	工 艺			
签字	日期			
	标准化			
	批 准			

PJ-307-5PCUT

图样标记	重 量	比 例
A		
共 1 页		第 1 页

浙江创都电子科技