









RoHS
REACH

A	H (高度)
Ø3.0	2.5
Ø3.0	2.7
Ø3.0	3.1
Ø3.0	3.4
Ø2.9	3.7
Ø2.9	4.3
Ø2.9	5
Ø2.9	5.5



PCB线路板图



电路图

序号	产品名称	材料规格	表面处理	颜色	数量	性能	未注尺寸公差 (mm)	设计	图面	单位	比例	重量	页码	版次	产品名称: TS1088RS-6.2×6.2×**-4PR
1	按钮	PPA			1	额定规格	DC12V/50mA								
2	盖板	不锈钢			1	接触电阻	≤100mΩ	.X	±0.20	审核					
3	簧片	高精铜	复银		1	绝缘电阻	≥100MΩ	.XX	±0.10	标准化					
3	簧片	不锈钢			1	耐电压	AC250V/min			批准					
4	底座	PPA			1	动作力	250±50gf	.XXX	±0.01						
5	接线片	铜	镀银		1										

浙江创都电子科技有限公司