





REV NO/版次	REVISION NOTE/修订注释	DATE/日期	SIGNATURE/签名




推荐插头尺寸

规格:

1. 定值: DC30V 2A
2. 触电阻: $\leq 30m\Omega$
3. 缘电阻: $\geq 100M\Omega$
4. 电压: 500VAC
5. 拔力: 3N~30N
6. 使用寿命: 5000
7. 用温度: $-20^{\circ}C \sim +80^{\circ}C$



电路示意图



P.C.B 设计参考尺寸

序号	名称	材料	数量	颜色/镀
7	面板	不锈钢 T=0.1mm	1	本色
6	上盖	磷铜 T=0.2mm	1	镀铜锡
5	主体	PA9T	1	黑色
4	平片	黄铜 T=0.3mm	1	镀铜锡
3	弯片	黄铜 T=0.35mm	1	镀铜锡
2	弹片	磷铜 T=0.25mm	1	镀铜锡
1	PIN	黄铜	1	镀铜锡

浙江创都电子科技有限公司

GENERAL TOLERANCE未指的公差		TITLE	
X ± 0.5	X ° ± 5°	名称 电源插座	
.X ± 0.3	.X ° ± 2°	PRODUCT NO. 物料型号	
.XX ± 0.2	.XX ° ± 1°	DC044A-2.5-短柱	DWG NO. 图纸编号
.XXX ± 0.1	.XXX ° ± 0.5°		DC044A-2.0-CU-DZ
APPROVAL 审批	CHECKED 核准	DRAWN 设计	UNIT 单位 (mm)
			SCALE 比例
			1:1
			PROJ. 项目
			REV. 版本