成品图



PCB板安装孔图



电路图



主要技术特性要求：

1. 使用条件：
   环境温度：-20～+70℃
   相对湿度：95%（40℃）
2. 额定负荷：30V DC 0.3A
3. 接触电阻：≤30mΩ
4. 绝缘电阻：≥100MΩ
5. 耐　　压：500V AC/minute
6. 插 拔 力：5-50N
7. 寿　　命：≥5000次

序号	名　称	数量	材　料	处　理	单件质　量	总计	备　注
6	铜 套	1	黄铜	D.Ni			
5	接地针	1	铁皮 0.3mm	D.Ni/Sn			
4	弯 针	1	铁皮 0.3mm	D.Ni/Sn			
3	弹 片	1	锰钢 0.3mm	D.Ni/Sn			
2	后 盖	1	PA66				
1	基 座	1	PA66				

REV.	DATE	REVISION DESCRIPTION	ISSUE
A5			
A4			
A3			
A2			
A1			

普通公差: COMMON TOLERANCE :	
X.XX	±0.10
X.X	±0.15
X	±0.25
ANGULAR	±3°

浙江创都电子有限公司

单 位 UNIT	mm	投 影 PROJECTED		品 名 PRODUCT NAME	3.5耳机插座	比 例 SCALE	1:1
绘 图 DRAWN BY		核 对 CHECKED BY		型 号 MODEL NO	PJ-316		
日 期 DATE	2015.07.18	核 准 APPROVAL BY		图 号 DWG NO			