







主要技术性能

1. 额定电负荷：30V 0.5A;
2. 接触电阻： $\leq 0.03\Omega$;
3. 绝缘电阻： $\geq 100M\Omega$;
4. 耐压：AC500V (50Hz)min;
5. 插拔力：3-15N;
6. 寿命：5,000次。

SCHEMATIC



P. C. B LAYOUT



产品要求

1. 未注线性公差：
0.0-10.0mm $\pm 0.10mm$
10.0-20.0mm $\pm 0.15mm$
20.0-50.0mm $\pm 0.20mm$
2. 外观应良好，无锈蚀、裂痕、电镀不良等现象。

6	基座	1	PBT		COLOR
5	接触静片5	1	T0.25磷铜	银	
4	接触静片4	1	T0.3黄铜H62	银	
3	接触弹片3	1	T0.25磷铜	银	
2	接触弹片2	1	T0.25磷铜	银	
1	接地PIN1	1	T0.25磷铜	银	
序号	名称	数量	材料	镀涂	备注

设计		视角	公差	材料	名称	
审核			± 0.1	$\pm 1^\circ$	编号	PJ-358-5P-ZBK
工艺		图幅	单位	比例	页码	
批准		A4	mm	3:1		浙江创都电子科技有限公司