











1	2	3	4	5	6	7	
---	---	---	---	---	---	---	--

修正(标记)	描述	日期
--------	----	----

A



尺寸 类型	A
	3.00±0.20
	2.50±0.20
	2.30±0.20
	2.00±0.20

主要技术性能					公 差	设 计	部 门 会 签			QSC/RWD-GC-J-0060-2011	
额定电负荷	DC 30V\1A	X. ± 0.30	版 次				装配部		市场部		
接触电阻	≤0.03Ω	.X±0.20	日 期	2011.04.13	A.1		注塑部				
绝缘电阻	≥100MΩ	.XX±0.10	材 料				冲压部				
耐 压	AC500V (50Hz) / min.	.XXX±0.05	工 艺								
PIN	01.0	01.3					视 角	重 量	比 例	DC-003AYT-1.3	
4	DC-003-04	弯 钩	1	黄 铜	0.25T	镀 银				DC电源插座	
3	DC-003-03	圆 针	1	黄 铜	0.25T	镀 银				浙江创都电子科技有限公司	
2	DC-003-02	弹 片	1	锰 钢	0.20T	镀 银	插 拔 力	3-30N	X.±5°		
1	DC-003-01	基 座	1	PPA		黑 色	使 用 温 度 范 围	-30~70°C	.X.±2°		
序号	产品 编 号	产 品 名 称	数 量	材 料	规 格	电 镀	使 用 寿 命	5000次	.XX±1°	核 准	
	1	2	3	4	5	6	7				