










1 2 3 4 5 6 7

修正(标记)	描述	日期



P. C. B LAYOUT TOP VIEW



序号	产品编号	产品名称	数量	材料	规格	处理	主要技术性能		公 差	设 计	部门会签			PJ-208A	
							额定电负荷	DC 30V\0.5A			版 次	A 2	装配部	市场部	
							接触电阻	≤0.03 Ω			日 期	2022.11.03	注塑部	冲压部	
4	PJ-208A-04	插片	1	黄铜	0.25T	镀 银	绝缘电阻	≥100MΩ	XX.±0.10	材 料					
3	PJ-208A-03	大弹片	1	磷 铜	0.25T	镀 银	耐 压	AC500V(50Hz)/min	XXX±0.05	工 艺					PJ-208A
2	PJ-208A-02	小弹片	2	磷 铜	0.25T	镀 银	插 拔 力	3-30N	X.±2°	数 量					2.5耳机插座
1	PJ-208A-01	基 座	1	PPA			使 用 温 度 范 围	-30-70°C	X.±1°	审 核					浙江创都电子科技
							使 用 寿 命	5000次	XX.±0.5°	核 准					
											共 6 张	第 1 张			
1			2				4		15		6				
3							13				7				