



线路板安装尺寸示意图



电路结构示意图



序号	零件图号或代号	基座	PBT	
5				
4		插针 1PCS	H59-1 黄铜 φ=2.0	电镀：锡
3		静触片 1PCS	H62 黄铜 t=0.30	电镀：锡
2		动触片 1PCS	65Mn 钢 t=0.30	电镀：锡
1		插针脚 1PCS	H62 黄铜 t=0.20	电镀：锡

DC-060-2.0

浙江创都电子科技有限公司

旧底图总号

底图总号

日期 签名

技术要求
使用条件: -40~55℃
额定负荷: DC 30V 0.5A
接触电阻: < 0.03Ω
绝缘电阻: > 100MΩ DC250V
耐压: AC 500V(50Hz)/min
插拔力: 3~20N
机械寿命: 5000次

TOLERANCE: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		
UNDER 1.5 ± 0.05	1.5 ~ 10 ± 0.1	OVER 10 ± 0.2

标记数量 更改单号 签名 日期

绘图 2004-07-30
设计

审核

工艺

标准化

批准

阶段标记 质量 比例

A B 1:1

第 1 页 共 1 页