



深圳市永佳润金属有限公司

Shenzhen Yongjiarun Metal Co., Ltd.

Type: Sn63Pb37

品名: 6337 焊锡丝

Inspection Date (检验日期): 2025.07.25

Production Lot No. (生产批号): _____

Date of Production (生产日期): _____

TEST BY (检验): 杨高超

APPROVAL BY (审核): 钟海文

SOLD STANDARD（焊料标准）：Q/HXW				FLUX STANDARD（焊剂标准）：J-STD-004、JIS Z3283				
Item （项目）		Standard （标准）	Result （结果）	Judge （判定）	Item （项目）	Standard （标准,%）	Result （结果,%）	Judge （判定）
OD(外径)		1.2±0.1mm	1.2mm	pass	Ag(银)	<0.05	0.0005	pass
app(外观)		光滑	良好	pass	Sb(锑)	<0.05	0.022	pass
Sn（锡含量,%）		63±0.7	62.8	pass	Bi(铋)	<0.1	0.0004	pass
welding fluid (608 焊剂)	Content (含量,%)	2.0±0.2	1.98	pass	Cu(铜)	<0.01	0.0037	pass
	halide content (卤素含量)%	<0.5	0.26	pass	Pb(铅)	37±0.3	37.09	pass
					Zn(锌)	<0.001	0.00069	pass
	Corrosion (腐蚀性)	L1	L1	pass	Fe(铁)	<0.02	0.0019	pass
					Al(铝)	<0.001	0.00044	pass
	可焊性 mm ²	L1>90 M1>100	169.6	M1	As(砷)	<0.03	0.0077	pass
	SIR (绝缘电阻)	AA: ≥1×10 ¹² A: ≥1×10 ¹¹ B: ≥1×10 ¹	6.6×10 ¹³	AA	Cd(镉)	<0.002	0.00048	pass
Dyness (干燥度)	粉笔应能容 易从任一试 样除去	同要求	pass	杂质总 含量	/			
Result（结论）： PASS								
REMARK（备注）：								

