








H
1.8
2.0
2.5

TS-1088R- - - -

定位柱:

C:带柱

R:无柱

高度:

018:1.8H

020:2.0H

025:2.5H

力度:


16:160g

26:260g

主要技术参数、性能


The Main Thchnology Performance

额定电流、电压 Rate voltage,current	50mA DC12V
接触电阻 Contact resistance	≤100mΩ
按力 Operating force	±50gf
行程 travel	0.2±0.1mm
绝缘电阻 Insulated resistance	≥100MΩ
介电强度 Dielectric strength	≥250VAC/1min



电路图

CIRCUIT DIAGRAM



PCB.焊接图

PCB.WELDING DRAWING

F	按钮	LCP	1	黑色
E	盖板	不锈钢	1	清洗
D	防尘胶	聚酰亚胺	1	橙黄色
C	弹片	不锈钢	2	镀银
B	本体	LCP	1	黑色
A	卡件	磷铜	1	镀银
项目 ITEM	名称 DESCRIPTION	材质 MATERIAL	数量 QTY	表面处理/颜色 FINISH/COLOR

MANUFACTURE DWG

东莞市讯普电子科技有限公司
DongGuan XunPu Electronics Co.,LtdUNLESS OTHERWISE
SPECIFIED TOLERANCESTITLE:
TACT SWITCH

DECIMALS:

0.5~2±0.10

2~5±0.25

5~10±0.30

ANGLES:

±0.5°

SCALE:1:1

SIZE:A4

UNIT:MM

SHEET:1F1

REV:A