


序号	材料编码	材料名称及规格	数量	单位
1	L1120012	2468/26#7/0.16TS-2P白印红排线(镀锡铜)	0.308	M
2	T1000004	X2501-T-PN	4	PCS
3	YXH00001	A2501-02P	2	PCS

技术要求:

导通: 1)100%导通OK, 不能有断路/短路/开路/错位;  
 2)DC300V导通阻抗≤2Ω, 绝缘阻抗≥5MΩ;

测试: 3)插头网尾做摇摆测试, 无间歇性不良状况; 小端子类必须做插拔力测试;  
 4)数据线必须按该产品测试要求做数据传输测试或影像传输测试。

外观: 5)电线圆实平滑, 颜色均匀, 护套表面无破损, 划伤, 脏污, 变形等缺陷;  
 6)插头表面光滑平整, 无毛刺, 无明显机械压伤/损伤/缺损/变形/脏污;  
 7)金属无锈迹, 无端子高低现象。



東莞市德藝隆電子有限公司 DongGuan DEALON Electronics Co.,Ltd								RoHS Compliant			
				图号:	5598	比例:	1:1	产品名称:	XH2.5mm 红白排线2468#26 双头同向 L=300mm 2P	页面:	1 of 6
				单位:	MM	视图:	实物	规格型号:		日期:	2025-08-08
A/0	1431-5598		2023-07-19	尺寸:	A4	物料编码:	LDS254-246826-300-2P	审核:			
版本	修改内容	绘图	修改日期					批准:			


序号	材料编码	材料名称及规格	数量	单位
1	L1120013	2468/26#7/0.16TS-3P白印红排线(镀锡铜)	0.308	M
2	T1000004	X2501-T-PN	6	PCS
3	YXH00002	A2501-03P	2	PCS

技术要求:

导通: 1)100%导通OK, 不能有断路/短路/开路/错位;  
2)DC300V导通阻抗≤2Ω, 绝缘阻抗≥5MΩ;

测试: 3)插头网尾做摇摆测试, 无间歇性不良状况; 小端子类必须做插拔力测试;  
4)数据线必须按该产品测试要求做数据传输测试或影像传输测试。

外观: 5)电线圆实平滑, 颜色均匀, 护套表面无破损, 划伤, 脏污, 变形等缺陷;  
6)插头表面光滑平整, 无毛刺, 无明显机械压伤/损伤/缺损/变形/脏污;  
7)金属无锈迹, 无端子高低现象。



東莞市德藝隆電子有限公司 DongGuan DEALON Electronics Co.,Ltd								RoHS Compliant			
				图号:	5599	比例:	1:1	产品名称:	XH2.5mm 红白排线2468#26 双头同向 L=300mm 3P	页面:	2 of 6
				单位:	MM	视图:	绘图	规格型号:		日期:	2025-08-08
A/0	1431-5599		2023-07-19	尺寸:	A4	物料编码:	LDS254-246826-300-3P			审核:	
版本	修改内容	绘图	修改日期	尺寸:	A4	物料编码:	LDS254-246826-300-3P			批准:	

序号	材料编码	材料名称及规格	数量	单位	技术要求:
1	L1120014	2468/26#7/0.16TS-4P白印红排线(镀锡铜)	0.308	M	导通: 1)100%导通OK, 不能有断路/短路/开路/错位; 2)DC300V导通阻抗≤2Ω, 绝缘阻抗≥5MΩ;
2	T1000004	X2501-T-PN	8	PCS	
3	YXH00003	A2501-04P	2	PCS	测试: 3)插头网尾做摇摆测试, 无间歇性不良状况; 小端子类必须做插拔力测

## 技术要求

导通：1) 100%导通OK，不能有断路/短路/开路/错位；

2) DC300V导通阻抗 $\leq 2\Omega$ , 绝缘阻抗 $\geq 5M\Omega$


测试：3)插头网尾做摇摆测试,无间歇性不良状况;小端子类必须做插拔力测试;

4)数据线必须按该产品测试要求做数据传输测试或影像传输测试。

外观：5)电线圆实平滑，颜色均匀，护套表面无破损，划伤，脏污，变形等缺陷；

6) 插头表面光滑平整, 无毛刺, 无明显机械压伤/损伤/缺损/变形/脏污;  
7) 金属无锈迹, 无端子高低现象。

7)金属无锈迹,无端子高低现象。



								RoHS Compliant		
				图号:	5600	東莞市德藝隆電子有限公司 DongGuan DEALON Electronics Co.,Ltd			页面:	3 of 6
				单位:	MM				日期:	2025-08-08
				比例:	1:1	产品名称:	XH2.5mm 红白排线2468#26 双头同向 L=300mm 4P		制图:	
A/0	1431 -5600		2023-07-19	视图:		规格型号:			审核:	
版本	修改内容	绘图	修改日期	尺寸:	A4	物料编码:	LDS254-246826-300-4P		批准:	


序号	材料编码	材料名称及规格	数量	单位
1	L1120015	2468/26#7/0.16TS-5P白印红排线(镀锡铜)	0.308	M
2	T1000004	X2501-T-PN	10	PCS
3	YXH00004	A2501-05P	2	PCS

技术要求:

导通: 1)100%导通OK, 不能有断路/短路/开路/错位;  
2)DC300V导通阻抗≤2Ω, 绝缘阻抗≥5MΩ;

测试: 3)插头网尾做摇摆测试, 无间歇性不良状况; 小端子类必须做插拔力测试;  
4)数据线必须按该产品测试要求做数据传输测试或影像传输测试。

外观: 5)电线圆实平滑, 颜色均匀, 护套表面无破损, 划伤, 脏污, 变形等缺陷;  
6)插头表面光滑平整, 无毛刺, 无明显机械压伤/损伤/缺损/变形/脏污;  
7)金属无锈迹, 无端子高低现象。



东莞市德藝隆電子有限公司 DongGuan DEALON Electronics Co.,Ltd								RoHS Compliant			
				图号:	5601	比例:	1:1	产品名称:	XH2.5mm 红白排线2468#26 双头同向 L=300mm 5P	页面:	4 of 6
				单位:	MM	视图:	绘图	规格型号:		日期:	2025-08-08
A/0	1431-5601		2023-07-19							审核:	
版本	修改内容	绘图	修改日期	尺寸:	A4	物料编码:	LDS254-246826-300-5P			批准:	

序号	材料编码	材料名称及规格	数量	单位	技术要求:
1	L1120016	2468/26#7/0.16TS-6P白印红排线(镀锡铜)	0.308	M	导通: 1)100%导通OK, 不能有断路/短路/开路/错位; 2)DC300V导通阻抗 $\leq 2\Omega$ , 绝缘阻抗 $\geq 5M\Omega$ ;
2	T1000004	X2501-T-PN	12	PCS	
3	YXH00005	A2501-06P	2	PCS	测试: 3)插头网尾做摇摆测试, 无间歇性不良状况; 小端子类必须做插拔力测

## 技术要求

导通：1) 100%导通OK，不能有断路/短路/开路/错位；

2)DC300V导通阻抗 $\leq 2\Omega$ , 绝缘阻抗 $\geq 5M\Omega$


测试：3)插头网尾做摇摆测试,无间歇性不良状况;小端子类必须做插拔力测试;

4)数据线必须按该产品测试要求做数据传输测试或影像传输测试。

外观：5)电线圆实平滑，颜色均匀，护套表面无破损，划伤，脏污，变形等缺陷；

6) 插头表面光滑平整,无毛刺,无明显机械压伤/损伤/缺损/变形/脏污;  
7) 金属壳体无锈迹,无端子高低现象。

7) 金属无锈迹，无端子高低现象。



								RoHS Compliant		
				图号:	5602	<b>東莞市德藝隆電子有限公司</b> <b>DongGuan DEALON Electronics Co.,Ltd</b>			页面:	5 of 6
				单位:	MM				日期:	2025-08-08
				比例:	1:1	产品名称:	XH2.5mm 红白排线2468#26 双头同向 L=300mm 6P			制图:
A/0	1431-5602		2023-07-19	视图:		规格型号:				审核:
版本	修改内容	绘图	修改日期	尺寸:	A4	物料编码:	LDS254-246826-300-6P			批准:

序号	材料编码	材料名称及规格	数量	单位	技术要求:
1	L1120017	2468/26#7/0.16TS-7P白印红排线(镀锡铜)	0.308	M	导通: 1)100%导通OK, 不能有断路/短路/开路/错位; 2)DC300V导通阻抗≤2Ω, 绝缘阻抗≥5MΩ;
2	T1000004	X2501-T-PN	14	PCS	
3	YXH00006	A2501-07P	2	PCS	测试: 3)插头网尾做摇摆测试, 无间歇性不良状况; 小端子类必须做插拔力测

## 技术要求

导通：1) 100%导通OK，不能有断路/短路/开路/错位；

2)DC300V导通阻抗 $\leq 2\Omega$ , 绝缘阻抗 $\geq 5M\Omega$


测试：3)插头网尾做摇摆测试，无间歇性不良状况；小端子类必须做插拔力测试；

4)数据线必须按该产品测试要求做数据传输测试或影像传输测试。

外观：5)电线圆实平滑，颜色均匀，护套表面无破损，划伤，脏污，变形等缺陷；

6) 插头表面光滑平整,无毛刺,无明显机械压伤/损伤/缺损/变形/脏污;  
5) 全屏无锈迹,无端子高低现象。

7) 金属无锈迹, 无端子高低现象。



								RoHS Compliant		
				图号:	5603	東莞市德藝隆電子有限公司 DongGuan DEALON Electronics Co.,Ltd			页面:	6 of 6
				单位:	MM				日期:	2025-08-08
				比例:	1:1	产品名称:	XH2.5mm 红白排线2468#26 双头同向 L=300mm 7P	制图:		
A/0	1431-5603		2023-07-19	视图:		规格型号:		审核:		
版本	修改内容	绘图	修改日期	尺寸:	A4	物料编码:	LDS254-246826-300-7P	批准:		