

1		2		3		4		5		6		7		8		
A	Dept	晨翔2.54mm排母, 1*4PIN, 弯插, Y型端子, 镀半金, 黑胶, 胶高8.5mm								REV.	DESCRIPTION	DRAWN	CHECKED	APPROVED	A	
	Qty									A	NEW RELEASE	JLZ 08/24/24'				
	DC															
	ED															
	IE															
B	ISO	晨翔料号: DS1024-1x4R2													B	
	PD															
	R&D															
	SD															
	QA															
C	QC														C	
	QE															
D															D	
E															E	
F															F	
G															G	
H															H	
此处提供的信息来自宁波晨翔电子有限公司并且是保密的。禁止向收件人以外的任何一方披露信息。本文包含的知识、专利、版权、商业秘密和技术知识) 仅由晨翔或其附属公司拥有。未经晨翔事先书面同意, 严禁未经授权的复制或修改。此处提供的知识、专利、版权、商业秘密和技术知识, 晨翔可以自行决定强制执行其知识产权, 不另行或延迟行使这些权利并不构成对这些权利的放弃。										备注:						
										1. 电性说明:						
										1.1 接触阻抗: 20毫欧最大。						
										1.2 耐压: 600伏交流电一分钟。						
										1.3 绝缘阻抗: 1000兆欧最小。						
										1.4 额定电流: 3安。						
										2. 环境特性:						
										2.1 工作温度: -40~+105° C。						
										3. 材料:						
										3.1 端子: H62黄铜, 镀半金。						
										3.2 胶芯: PBT, 黑色, 阻燃。						
										4. 产品符合RoHS环保要求。						
																</