




- SPECIFICATIONS
- 1、Current Rating: 2A AC, DC
 - 2、Voltage Rating: 100V AC, DC
 - 3、Temperatuer Range: -40℃~ +105℃
 - 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
 - 5、Insulation Resistance: 1000mΩ Min
 - 6、Withstanding Voltang: 800V AC/minute
 - 7、Material: Wafer Nylon66 UL94-V0(2)
PIN Brass Tin-plated

Circuit	Part NO.	Dimensions mm			
		A	B	C	D
2	HC-PH-2A-M	2.00	6.00	4.90	0.80
3	HC-PH-3A-M	4.00	8.00	6.90	2.80
4	HC-PH-4A-M	6.00	10.00	8.90	4.80
5	HC-PH-5A-M	8.00	12.00	10.90	6.80
6	HC-PH-6A-M	10.00	14.00	12.90	8.80
7	HC-PH-7A-M	12.00	16.00	14.90	10.80
8	HC-PH-8A-M	14.00	18.00	16.90	12.80
9	HC-PH-9A-M	16.00	20.00	18.90	14.80
10	HC-PH-10A-M	18.00	22.00	20.90	16.80
11	HC-PH-11A-M	20.00	24.00	22.90	18.80
12	HC-PH-12A-M	22.00	26.00	24.90	20.80
13	HC-PH-13A-M	24.00	28.00	26.90	22.80
14	HC-PH-14A-M	26.00	30.00	28.90	24.80
15	HC-PH-15A-M	28.00	32.00	30.90	26.80
16	HC-PH-16A-M	30.00	34.00	32.90	28.80

			GENEERL TOLERANCE	制 图 DRAWING	06	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM TOL	审 核 CHECK					
			X.X ±0.30	批 准 APPROVAL		产品名称 TITLE	PH (2.00)单排 直针	版 本 REV.	A
1	初版发行		X.XX ±0.20	比 例 SCALE		产品料号 PART NO.	HC-PH-NA-M	单 位 UNITS	mm
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	X.XXX ±0.10	投 影 Projection		材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1
			Angle ±3.0°						