





版次	内容描述	校订者	日期
Edition	Description	Reviser	Date
A	原始版本, A板图面	赵建丽	2018.5.08
B	修订版本, 转换成B板图面	王鹏程	2022.8.17

■技术参数 Specification:

- 1、额定电流 Current Rating: 8A max
- 2、额定电压 Voltage Rating: 300V AC/DC
- 3、温度范围 Temperature Range: -25~+85℃
- 4、接触电阻 Contact Resistance: $\leq 15m\Omega$
- 5、绝缘电阻 Insulation Resistance: $\geq 1000m\Omega$
- 6、耐压 Withstand Voltage: 1500V AC/minute

■材料 Material:

- 1、塑胶 PLASTIC: PA66 UL94V-2(0)、透明色 (transparent)
 - 2、铜针 PIN: 黄铜镀锡 Brass Tin/plating
- 适配型号 Applicable Product Model:
- 1、适配插头 Applicable Plug Housing:
HX42000-R(5557)、HX42000-RS(5557)



P.C.B Board Layout (t=1.78mm max)

未注公差表 GENERAL TOLERANCES		设计 DRAWN BY	连嘉浩
≤3	± 0.10	审核 CHECKED BY	王鹏程
≤10	± 0.20	批准 APPROVED BY	沈才义
≤20	± 0.30	日期 DATE	2022.08.17
≤30	± 0.35	视图 VIEW	单位 UNIT
≤45	± 0.40	角度 ANGLE	版次 EDITION
≤65	± 0.45		
≤90	± 0.50		
ANGLE	± 3°		

产品名称 PRODUCT NAME	针座 (Wafer)
产品型号 PRODUCT MODEL	5569-2~24WAF
红星代号 HXH PART NO.	HX42003-2~24WAF
浙江红电业有限公司 Zhejiang Hongxing Electrical Co., Ltd	