





1. 电路 CIRCUIT: ON/OFF
 2. 快插端子 QUICK CONNECTOR TYPE
 3. 额定值 RATING: 16A 125/250VAC 3/4HP (CUL)
 16(4)A 250V~T125/55 (NEMKO/ENEC17/CQC)
 10(2)A 250V~T125/55 (NEMKO/ENEC17/CQC)
 20A 250V~T125/55 (CQC)
 4. 接触电阻 CONTACT RESISTANCE: <50mΩ
 5. 绝缘电阻 INSULATION RESISTANCE:
 >100MΩ (500VDC BETWEEN OPEN CONTACTS)
 6. 耐电压 DIELECTRIC STRENGTH: >1500VAC 0.5mA 1 MINUTE
 7. 所有部件均使用环保材料
 ALL MATERIALS USING MEET THE RoHS DIRECTIVE



panel thickness,X	Dim.Y	Dim.Z
0.75 to 1.25mm	30.0+/-0.1	22.0+0.1/-0
1.25 to 2mm	30.2+0.1/-0	22.0+0.1/-0
2 to 3mm	30.5+/-0.1	22.0+0.1/-0



品名	颜色		印字类型	备注
	上盖	基座		
SS31-RBIWQ-RD40-R	红色	黑色	○ -	
SS31-BBAWQ-RD40-R	黑色	黑色	-	
SS31-BBDWQ-RD40-R	黑色	黑色	●	
SS31-BBIWQ-RD40-R	黑色	黑色	○ -	
SS31-WWIBQ-RD40-R	白色	白色	○ -	
SS31-BBOWQ-RD40-R	黑色	黑色	ON OFF	
SS31-BBNNQ-RD40-R	黑色	黑色	□	
SS31-RBIWQ-RD40-R	红色	黑色	○ -	

A5	A10	DIMENSIONAL TOLERANCES	APPROVED	CHECKED	DESIGN	DRAWN	ALL SIZE ARE IN	MM	LMC 2024.01.23	DRAWING NO. REV.
A4	A9	RANGE	TOLERANCE				SCALE	NO		
A3	A8	X	±0.30				MAT'L	***		
A2	A7	X.X	±0.20				MATERIAL NO.			
A1	A6	X.XX	±0.10				SS31-****Q-RD40-R	WIF120043 A1		
增加品名 2025.01.06										
NO	DESCRIPTION	NO	DESCRIPTION	ANGLES	±1°	LEGION ELECTRONIC & HARDWARE CO., LTD.				