





深圳市连线电子有限公司

客户承认图

CUSTOMER(客户):			Customer Part NO(客户物品号):														
			Part Descripon(物品规格): PH1.0 接触面在异面系列														
Item	项目		Specification 规格值														
O. of conductorsN	导体芯数	N	3~100														
Pitch	间距	P	1.0±0.08														
Total Pitch	全间距	SP	1.0*(N-1) ±0.1														
Total Length	总长度	L															
Insulation Length	绝缘长度	IL	(L-S1-S2)														
Margin Width	边缘宽度	M	1.0±0.12														
Total Width	总宽度	W	1.0*(N+1) ±0.1														
Strip Length	线口长度	S1	≤4.0±0.5/>4.0±1.0														
Strip Length	线口长度	S2	≤4.0±0.5/>4.0±1.0														
Reinforeing tape length	补强板长度	B1	≤6.0±1/>6.0±2.0	Total length L (总长度) <table><tr><td>15~50</td><td>±1.5</td></tr><tr><td>51~100</td><td>±2.0</td></tr><tr><td>101~300</td><td>±3.0</td></tr><tr><td>301~800</td><td>±5.0</td></tr><tr><td>800以上</td><td>±10.0</td></tr></table>				15~50	±1.5	51~100	±2.0	101~300	±3.0	301~800	±5.0	800以上	±10.0
15~50	±1.5																
51~100	±2.0																
101~300	±3.0																
301~800	±5.0																
800以上	±10.0																
Reinforeing tape length	补强板长度	B2	≤6.0±1/>6.0±2.0														
Slanting	线口倾斜度	A	≤0.3	 													
Over lap	冲孔		≤0.5														
Terminal thickness	插入厚度	T	0.3±0.05	印字内容: E488937 AWM 20624 80C 60V VW-1 颜色:蓝色													
Thickness insulation	线身厚度	ST	0.121±0.05														
Conductor thickness	导体厚度	Ct	0.035±0.005	Storage condition:(储存条件) Recommended(推荐)													
Conductor width	导体宽度	Cw	0.65±0.03														
Supporting Tapc Color	补强板颜色		(Blue) 蓝	Temp: 15°C~25°C(温度15°C~25°C)Humidity: 30~60RH%(湿度30~60RH%)													
PET(Supporting Tapc Color)补强板规格			0.225mm														
PET(Insulation)	绝缘胶规格		0.043mm (有印字)	Drawing Not To Scale Hidden Lines Not Shown 图规不能以其线材比来 衡量，隐藏线不显示													
PET(Insulation)	绝缘胶规格		0.043mm (白色)														
Rev	版本		A1														
				Discharge Date 发行日期		Review Date 修订日期		Drawing NO 图纸编号									
				2023. 04. 12													
				Drawing by 制图		Checked by 核对		Approved by 确认									
				Kent													