








RECOMMENDED PCB LAYOUT (TOP VIEW)
(ALL TOLERANCES ARE ± 0.05)

主要参数:

1. 额定电压、电流: 125V/1.5A max
2. 接触电阻: 40m Ω Max
3. 绝缘电阻: 500M Ω Min
4. 试验条件: DC500V/5.0mA for 1 minute
5. 盐雾测试: 24 $\pm$ 0.5H
6. 焊接温度: 260 $\pm$ 5 $^{\circ}$ C 3 $\pm$ 0.5s

其他要求

1. 产品应无错装。漏装零件等现象;
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象, 表面镀层应光亮美观
3. 未注尺寸公差为 ± 0.15 mm

材质要求

1. 基座: LCP黑色
2. 屏蔽: H62铜
3. 信号针: 磷铜镀金

发放部门	
行政部	
业务部	
采购部	
工程部	
品保部	
生产部	

										视图		富港电子有限公司
标 记	处 数		更改文件号		签 字		日 期			图样标记		90° 沉板网络接口
设 计	李攀进	日 期	13. 08. 07		标准化		日 期					
校 对		日 期			审 定		日 期					
工 艺		日 期										
审 核	王晓峰	日 期	13. 08. 07							共 页	第 页	RJ-050-3