

A





B

C

D

E

F

版次  
0变更摘要  
新产品发行日期  
2019/11/25

#### 技术指标:

1. 温度范围: -25° C ~ +85° C.
2. 额定电压: 250V AC, DC.
3. 耐电压: 800V AC/minute.
4. 接触电阻: ≤ 20mΩ .
5. 绝缘电阻: ≥ 1000MΩ .
6. 额定电流: 3A AC, DC.
7. 产品料号:

WB200D10—\*\* H \* \*—\*\*

NO OF CKT (产品PIN数)

流水码

Material (胶芯材料)

Color (胶芯颜色)

A:PA66 (低温料)

2:米黄色

C:PA66+GF (高温料)

3:白色

7:米白色

4:米白色

RoHS

**ZGWD** 浙江温达电子有限公司  
ZHEJIANG WENDA ELECTRONICS CO., LTD

品名 (TITLE) PHD2.0 WTB公头胶壳

制图 (DR) ANLAN

料号 (DWG.NO) WB200D10—\*\*H\*\*—\*\*

校对 (CHKD) 田峰

 一般公差 (TOLERANCE)  
 X. ±.50 .XX ±.10  
 X. ±.20 .XXX ±.05  
 ANGLES ±1°

审核 (APPD) 黄志明

比例 (SCALE) 单位 (UNITS) mm

张数 (SHEET) 1 OF 1 SIZE A4 REV A