






RoHS



PC Board Layout  
Component Side Shown

发放部门	
行政部	
业务部	
采购部	
工程部	
品保部	
生产部	

### 主要参数:

- 额度电压、电流: 125V/1.5A max
- 接触电阻: 40mΩ Max
- 绝缘电阻: 500MΩ Min
- 耐压测试: AC500V for 1 minute
- 盐雾测试: 8±0.5H
- 焊接温度: 260±5°C 3±0.5s

### 其他要求

- 产品应无错装。漏装零件等现象;
- 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象, 表面镀层应光亮美观
- 未注尺寸公差为±0.15mm

序号	名称	材料	备注
3	信号针	磷铜	镀金Fu"
2	后盖	PBT	黑色(环保)
1	塑座	PBT	黑色(环保)
			深圳市富港科技有限公司
			网络接口
			RJ-063-8-6 56B
			共 页 第 页

标记	处数	更改文件号	签 字	日期	图样标记	重量	比例
设计	李攀进	日期	22.07.12	标准化	日期		
校对		日期		审定	日期		
工艺		日期					
审核	王晓峰	日期	22.07.12				