






RoHS



PC Board Layout

主要参数:


1. 额定电压、电流:125V/1.5A max
2. 接触电阻:40mΩ Max
3. 绝缘电阻:500MΩ Min
4. 耐压测试:DC500Vfor 1 minute
5. 盐雾测试:8±0.5H
6. 插入力: 25N Max
7. 寿命: 750次
8. 焊接温度:260±5℃ 3±0.5s

其他要求

1. 产品应无错装。漏装零件等现象;
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象, 表面镀层应光亮美观
3. 未注尺寸公差为±0.15mm

2	信号针	磷铜	接触点镀金	
1	塑座	PA66/PA46	黑色	
序号	名称	材料	电镀	备注

深圳市富港科技有限公司



网络插座

RJ-056X-4-6

发放部门	
行政部	
业务部	
采购部	
工程部	
品保部	
生产部	

标 记	处 数		更改文件号		签 字		日 期		
设 计	王 丰	日 期	21.07.08	标准化			日 期		
校 对	李攀进	日 期	21.07.08	审 定			日 期		
工 艺		日 期							
审 核	戴龙平	日 期	21.07.08						

共 页

第 页