




RoHS

REV	ECN NO.	DESCRIPTION	DESIGN	APPROVAL	DATE
A1	NEW	更换图框			2023.11.25




Ordering Code:

F0504-H-xx-20G-R
1 2 3 4

- 1.序列号
- 2.Pin位数:04=04
- 3.电镀方式:G=镀金
- 4.包装方式:R=卷装

技术指标:

- 1.塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象.
- 2.温度范围(Temperature range): -25℃~+85℃
- 3.额定电流(Current rating):0.5A AC/DC
- 4.额定电压(Rated voltage): 50V AC/DC
- 5.接触电阻(Contact resistance): ≤0.03 Ω.
- 6.绝缘电阻(Insulation resistance):≥500MΩ.DC500V.



A

④	焊片	磷青铜/表面镀锡
③	后盖	LCP UL94V-0 黑色
②	端子	磷青铜/表面镀锡测点镀金0.8u
①	基座	LCP UL94V-0 本色
序号	名称	材质

X.±0.50	X.°±
.X±0.25	.X°±
.XX±0.15	.XX°±
.XXX±0.10	.XXX°±
UNITS:	mm

THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF XFCN AND SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED OR CUED IN ANY MANNER WITHOUT THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF XFCN

PART NO: F0504-H-xx-20G-R		XFCN 兴飞连接器		
TITLE: FPC0.5mmPitch 后压卧式(H=2.0) 测点镀金		0769-82001899		
APPD		Chen ZhiQiang		
CHKD		Liu Wei		
DRAW		Chen HongJiang		
DATE		2024.05.28		
DWG NO:		/		
VIEW		⊕		
SCALE		SHEET		
NONE		1/1		
A1		A1		