

配线及电源	DC 3线式12-24VDC±5%
检测面直径	M12
检测距离	8mm
安装	非屏蔽型(外露型)
标准检测物	25×25×1mm(铁)
响应频率	400Hz
电流规格	消耗电流: Max.10mA
控制输出	PNP常开
材质	黄铜(镀镍)
线缆规格/材质	标准型连接器
防护等级	IP67
本体长度	标准型
环境温度	-25~70℃, 存储时: -30~80℃
环境湿度	35~95%RH, 存储时: 35~95% RH
应差距离	最大检测距离的10%
残留电压	Max.1.5V
重量	约26g