







TOLERANCE:
X.X ±0.2mm
X.XX ±0.05mm
X.XXX ±0.005mm

日期: 25 3 19

批准:

名称: 12pin无耳朵弯针公

材质: 重量:

SCALE
1:1

THIRD ANGLE





DRAWN:周海波 CHECKED:周丕霞 APPROVED:

1	针			3U	镀金	
2	磁铁			N52	镀镍	
3	塑料			PA66	黑色	
4						
5						
6						
序号	零件代号	名称	数量	材料	镀层,颜色	备注

修改内容	修改日期	修改人	修改版本
工艺:			
标准化:			

备注 notws: 1. 未标注倒角倒0.1R

notws: 2未标公差正负0.03



TOLERANCE:
X.X ±0.2mm
X.XX ±0.05mm
X.XXX ±0.005mm

日期: 25 3 19

批准:

名称: 12pin无耳朵弯针母

材质: 重量:

SCALE
1:1

THIRD ANGLE

DRAWN:周海波 CHECKED:周丕霞 APPROVED:

1	针			3U	镀金	
2	磁铁			N52	镀镍	
3	塑料			PA66	黑	
4						
5						
6						
序号	零件代号	名称	数量	材料	镀层、颜色	备注

修改内容

修改日期

修改人

工艺:

修改版本

标准化:

备注 notws: 1. 未标注倒角倒0.1R

notws: 2未标公差正负0.03