

配线及电源	DC 3线式12-24VDC	
检测面直径	M12	
检测距离	8mm	
安装	非屏蔽型(外露型)	
标准检测物	25×25×1mm(铁)	
响应频率	400Hz	
电流规格	消耗电流: Max.10mA	
控制输出	NPN常开	
材质	黄铜(镀镍)	
线缆规格/材质	标准型线缆	
防护等级	IP67	
本体长度	标准型	
环境温度	-25~70℃, 存储时: -30~80℃	
环境湿度	35~95%RH, 存储时: 35~95% RH	
应差距离	最大检测距离的10%	
残留电压	Max.1.5V	
重量	约72g	