








TOLERANCE:
X.X ±0.2mm
X.XX ±0.05mm
X.XXX ±0.005mm

日期: 25 3 19

批准:


名称: 906-8mm公

材质: 重量:

DRAWN:周海波 CHECKED:周丕霞 APPROVED:

SCALE
1:1

THIRD ANGLE



1	针			3U	镀金
2	磁铁			N52	镀镍
3	铜壳			H59	镀镍
4	塑料			PA66	黑
5					
6					
序号	零件代号	名称	数量	材料	镀层.颜色 备注

修改内容

修改日期

修改人


工艺:

修改版本

标准化:

备注 notws: 1. 未标注倒角倒0.1R

notws: 2未标公差正负0.03



TOLERANCE:
X.X ±0.2mm
X.XX ±0.05mm
X.XXX ±0.005mm

日期: 25 3 19

批准:


名称: 906-8mm母

材质: 重量:

DRAWN:周海波 CHECKED:周丕震 APPROVED:

SCALE
1:1

THIRD ANGLE



1	针			3U	镀金	
2	磁铁			N52	镀镍	
3	铜壳			H59	镀镍	
4	塑料			PA66	镀黑	
5						
6						
序号	零件代号	名称	数量	材料	镀层、颜色	备注

修改内容

修改日期

工艺:

标准化:

修改人

修改版本

备注 notws: 1. 未标注倒角倒0.1R

notws: 2未标公差正负0.03