




TOLERANCE:
X.X ±0.2mm
X.XX ±0.05mm
X.XXX ±0.005mm

日期: 25 6 24

批准:

名称: 908B-10-12公

材质: 重量:





SCALE
1:1

THIRD ANGLE

DRAWN:周海波 CHECKED:周丕霞 APPROVED:

1	针		3U	镀金	
2	磁铁		N52	镀镍	
3	塑料		PVC	黑	
4	铜壳		H59	镀镍	
5					
6					
序号	零件代号	名称	数量	材料	镀层、颜色 备注

备注 notws: 1. 未标注倒角倒0.1R
notws: 2未标公差正负0.03
修改内容
修改日期
修改人
工艺:
修改版本
标准化:



TOLERANCE:
X.X $\pm 0.2\text{mm}$
X.XX $\pm 0.05\text{mm}$
X.XXX $\pm 0.005\text{mm}$


日期: 25 6 24

批准:

名称: 908B-10-12母

材质: 重量:

DRAWN:周海波 CHECKED:周丕霞 APPROVED:



1	针			3U	镀金	
2	磁铁			N52	镀镍	
3	塑料			PVC	黑	
4	铜壳			H59	镀镍	
5						
6						
序号	零件代号	名称	数量	材料	镀层、颜色	备注

修改内容	备注 notws: 1. 未标注倒角倒0.1R
修改日期	notws: 2未标公差正负0.03
修改人	
工艺:	
修改版本	
标准化:	