

|         |                          |
|---------|--------------------------|
| 配线及电源   | DC 3线式12-24VDC           |
| 检测面直径   | M12                      |
| 检测距离    | 4mm                      |
| 安装      | 屏蔽型(埋入型)                 |
| 标准检测物   | 12×12×1mm(铁)             |
| 响应频率    | 500Hz                    |
| 电流规格    | 消耗电流: Max.10mA           |
| 控制输出    | NPN常开                    |
| 材质      | 黄铜(镀镍)                   |
| 线缆规格/材质 | 标准型线缆                    |
| 防护等级    | IP67                     |
| 本体长度    | 标准型                      |
| 环境温度    | -25~70℃, 存储时: -30~80℃    |
| 环境湿度    | 35~95%RH, 存储时: 35~95% RH |
| 应差距离    | 最大检测距离的10%               |
| 残留电压    | Max.1.5V                 |
| 重量      | 约74g                     |