


30010010012

供客图纸


■ 5.00 ± 0.10

■ $2-\varnothing 1.30 \pm 0.10$




10.20 ± 0.30


5.60 ± 0.25




■ 2.30 ± 0.10




13.70 ± 0.30



■ 4.00 ± 0.10



■ 9.00 ± 0.10



技术要求:

1. 表面光洁, 无加工污物及毛刺;
2. 字迹、logo清晰, 有穴位号;
3. 关键尺寸“▲”, 重要尺寸“■”, 参考尺寸“(-)”;
4. 未注尺寸公差按GB / T14486-2008 MT5;
5. 耐焊性及可焊性符合GB/T5095.6要求;
6. 插拔力1.2kg-3.5kg;
7. 表面镀金, 耐盐雾试验48h, 5%NaCl溶液, 35℃.

内容绝密

常州市艾迈斯电子有限公司版权所有, 未经常州市艾迈斯电子有限公司授权许可, 此文件不可复印、外泄, 如有反将追究其法律责任!

旧底图总号

底图总号

签字

日期

尺寸

表面积

重量

mm

mm²

g

ECR

标记

变更内容

变更人

日期

视图
视角
设计

标准化

工艺

审核

批准

日期



朱正坤

何宇平

陈超

王

王

2021.07.02

UL XT30U-M黄色成品 线式

XT30U-M. G2. Y

版本

V00

替代

30010010012

阶段标记 表面积 重量

S A B C 0

共 1 张 第 1 张

常州市艾迈斯电子有限公司
CHANGZHOU AMASS ELECTRONICS CO., LTD.