








P. C. B.



TOLERANCE:
X.X ±0.2mm
X.XX ±0.05mm
X.XXX ±0.005mm

日期: 25 4 24

批准:

名称: 10mm下卡扣公

材质: 重量:

DRAWN:周海波 CHECKED:周丕霞 APPROVED:



SCALE
1:1

THIRD ANGLE






1	针			3U	镀金	
2	磁铁			□N35□N52	镀镍	
3	铜壳			H59	镀镍	
4	塑料			PA66	黑	
5						
6						
序号	零件代号	名称	数量	材料	镀层、颜色	备注

修改内容	修改日期	修改人	修改版本
备注 notws: 1. 未标注倒角倒0.1R	notws: 2未标公差正负0.03		
工艺:	标准化:		



P. C. B.



TOLERANCE:
X.X ±0.2mm
X.XX ±0.05mm
X.XXX ±0.005mm

日期: 25 4 24

批准:

名称: 10mm下卡扣母

材质: 重量:

DRAWN:周海波 CHECKED:周丕霞 APPROVED:

SCALE
1:1

THIRD ANGLE

1	针			3U	镀金	
2	磁铁			□N35□N52	镀镍	
3	铜壳			H59	镀镍	
4	塑料			PA66	黑	
5						
6						
序号	零件代号	名称	数量	材料	镀层、颜色	备注

修改内容

修改日期

工艺:

标准化:

修改人

修改版本

备注 notws: 1. 未标注倒角倒0.1R

notws: 2未标公差正负0.03