







TOLERANCE:
X.X $\pm 0.2\text{mm}$
X.XX $\pm 0.05\text{mm}$
X.XXX $\pm 0.005\text{mm}$

日期: 24 12 18

批准:

名称: 13防短路公

材质: 重量:

SCALE
1:1

THIRD ANGLE

DRAWN:周海波 CHECKED:周丕霞 APPROVED:

1	针		3U	镀金	
2	磁铁		N52	镀镍	
3	铜壳		H59	镀镍	
4	塑料		10T		
5					
6					
序号	零件代号	名称	数量	材料	镀层,颜色 备注

修改内容

修改日期

修改人

工艺:

修改版本

标准化:

备注 notws: 1. 未标注倒角倒0.1R

notws: 2未标公差正负0.03



TOLERANCE:
X.X ±0.2mm
X.XX ±0.05mm
X.XXX ±0.005mm

日期: 24 12 18


批准:

名称: 13防短路母





材质: 重量:

SCALE
1:1

THIRD ANGLE



DRAWN:周海波 CHECKED:周丕霞 APPROVED:



1	针			3U	镀金	
2	磁铁			N52	镀镍	
3	铜壳			H59	镀镍	
4	塑料			10T		
5						
6						
序号	零件代号	名称	数量	材料	镀层,颜色	备注

修改内容
修改日期
修改人
工艺:
修改版本
标准化:

备注 notws: 1. 未标注倒角倒0.1R
notws: 2未标公差正负0.03