

7ML5110-1DD07-4AF3



Sitrams Probe LU240: 超声波物位变送器输出 信号 4 - 20 mA HART, 可应用于物位, 体积, 及 明渠流量测量测量. 可测量液位, 浆料及固体散 料, 最大量程到 12 米. - 通讯 / 输出 HART (4 ... 20 mA) 物位, 体积, 明渠流量 防护等级 IP68, TYPE6 量程 / 传感器材质 200 ... 6 000 mm PVDF 共聚物 过程连接 2" NPT [(Taper), ASME B1.20.1] - 外壳材质 塑料 (PBT/PC 材料) - 认证及防护 非防爆 (ordinary locations) cCSAus,CE, RCM 电气连接 / 电缆入口 2 x M20 x 1.5 (一端配普 通型电缆接头, 一端配 电缆堵头) 现场显示 HMI 带显示 (配 PC 材质透明表盖)

产品	
商品	7ML5110-1DD07-4AF3
产品说明	Sitrams Probe LU240: 超声波物位变送器输出 信号 4 - 20 mA HART, 可应用于物位, 体积, 及 明渠流量测量测量. 可测量液位, 浆料及固体散 料, 最大量程到 12 米. - 通讯 / 输出 HART (4 ... 20 mA) 物位, 体积, 明渠流量 防护等级 IP68, TYPE6 量程 / 传感器材质 200 ... 6 000 mm PVDF 共聚物 过程连接 2" NPT [(Taper), ASME B1.20.1] - 外壳材质 塑料 (PBT/PC 材料) - 认证及防护 非防爆 (ordinary locations) cCSAus,CE, RCM 电气连接 / 电缆入口 2 x M20 x 1.5 (一端配普 通型电缆接头, 一端配 电缆堵头) 现场显示 HMI 带显示 (配 PC 材质透明表盖)
产品家族	> SITRANS 探头 LU240