








TOLERANCE:
X.X ±0.2mm
X.XX ±0.05mm
X.XXX ±0.005mm

日期: 25 4 16

批准:

名称: 20mm公

材质: 重量:

DRAWN:周海波 CHECKED:周丕夏 APPROVED:

SCALE
1:1

THIRD ANGLE

1	针			3U	镀金	
2	铜壳			H59	镀镍	
3	磁铁			N35 N52	镀镍	
4	塑料			PA66	黑	
5						
6						
序号	零件代号	名称	数量	材料	镀层.颜色	备注

修改内容

修改日期

修改人





修改版本

工艺:

标准化:

备注 notws: 1. 未标注倒角倒0.1R

notws: 2未标公差正负0.03



TOLERANCE:
X.X ±0.2mm
X.XX ±0.05mm
X.XXX ±0.005mm

日期: 25 4 16

批准:

名称: 20mm母

材质: 重量:

DRAWN:周海波 CHECKED:周丕夏 APPROVED:

SCALE
1:1

THIRD ANGLE

修改内容	备注 notws: 1. 未标注倒角倒0.1R
修改日期	notws: 2未标公差正负0.03
修改人	
工艺:	修改版本
标准化:	

1	针			3U	镀金	
2	铜壳			H59	镀镍	
3	磁铁			N35 N52	镀镍	
4	塑料			PA66	黑	
5						
6						
序号	零件代号	名称	数量	材料	镀层.颜色	备注