









TOLERANCE:
X.X ±0.2mm
X.XX ±0.05mm
X.XXX ±0.005mm

日期: 25 6 24

批准:


名称: 908A-10-12公

材质: 重量:

DRAWN:周海波 CHECKED:周丕霞 APPROVED:

SCALE
1:1

THIRD ANGLE





1	针			3U	镀金	
2	磁铁			N52	镀镍	
3	塑料			PVC	黑	
4	铜壳			H59	镀镍	
5						
6						
序号	零件代号	名称	数量	材料	镀层、颜色	备注

修改内容	修改日期	修改人	修改版本
工艺:			
标准化:			

备注 notws: 1. 未标注倒角倒0.1R

notws: 2未标公差正负0.03



TOLERANCE:
X.X ±0.2mm
X.XX ±0.05mm
X.XXX ±0.005mm

日期: 25 6 24

批准:


名称: 908A-10-12母

材质: 重量:

DRAWN:周海波 CHECKED:周丕夏 APPROVED:

SCALE
1:1

THIRD ANGLE



1	针			3U	镀金	
2	磁铁			N52	镀镍	
3	塑料			PVC	黑	
4	铜壳			H59	镀镍	
5						
6						
序号	零件代号	名称	数量	材料	镀层.颜色	备注

备注 notws: 1. 未标注倒角倒0.1R

修改内容 修改日期 notws: 2未标公差正负0.03

工艺: 修改人 修改版本

标准化: