








TOLERANCE:
X.X $\pm 0.2\text{mm}$
X.XX $\pm 0.05\text{mm}$
X.XXX $\pm 0.005\text{mm}$

日期: 25 3 19

批准:


名称: 906-8-10mm公

材质: 重量:

DRAWN:周海波 CHECKED:周丕霞 APPROVED:






SCALE
1:1

THIRD ANGLE



1	针			3U	镀金	
2	磁铁			N52	镀镍	
3	铜壳			H59	镀镍	
4	塑料			PA66	黑	
5						
6						
序号	零件代号	名称	数量	材料	镀层.颜色	备注

修改内容	备注 notws: 1. 未标注倒角倒0.1R
修改日期	notws: 2未标公差正负0.03
修改人	
工艺:	修改版本
标准化:	



TOLERANCE:
X.X ±0.2mm
X.XX ±0.05mm
X.XXX ±0.005mm


日期: 25 3 19

批准:

名称: 906-8-10mm母

材质: 重量:

DRAWN:周海波 CHECKED:周丕震 APPROVED:



1	针			3U	镀金	
2	磁铁			N52	镀镍	
3	铜壳			H59	镀镍	
4	塑料			PA66	黑	
5						
6						
序号	零件代号	名称	数量	材料	镀层、颜色	备注

修改内容	修改日期	修改人	修改版本
工艺:			
标准化:			

备注 notws: 1. 未标注倒角倒0.1R

notws: 2未标公差正负0.03