

轴外径	Ø6mm
最大响应频率	300kHz
最大允许转速	5000rpm
启动力矩	Max.40gf.cm(Max.0.00392N.m)
分辨率	2500P/R
输出相	A, $\bar{A}$, B, $\bar{B}$, Z, $\bar{Z}$
控制输出	线性驱动
电源电压	5VDC $\pm$ ±5%(纹波 P-P: Max.5%)
连接线缆类型	径向配线引出型
防护等级	IP50
环境温度	-10~70℃, 存储时: -25~85℃
环境湿度	35~85%RH, 存储时: 35~90%RH
附件	Ø6mm联轴器标配, Ø8mm联轴器(另售)
重量	约120g