

1	2	3	4	5			
			REV.	ECN	DESCRIPTION	MDF'D	DATE
A	200mm		3mm		新订图面		
	红		线数 Poles	型号 Type	尺寸 Size (mm)		
	黑				A		
	黄				B		
	白						
	蓝						
	剥皮镀锡						
	线型：1007 22#						
B	B						
C	13, 43						
D	A						
	3, 96	5, 71					
	10, 29						
	YS						
	7, 36						
1	2	3	4	5			

技术要求：

- 标识清晰可见，表面不得有划痕，裂纹，起泡，污损，毛刺等；
- 无明显影响使用功能和接触性能的缺陷；
- 材料：塑料PA66；
- 额电电流：1.5A AC, DC；
- 额电电压：300V AC, DC；
- 接触电阻： $\leq 20\text{m}\Omega$ ；
- 绝缘电阻： $\geq 100\text{M}\Omega$ ；
- 应用线型：AWG #22 (1007)；
- 温度范围：-25°C to +85°C。



深圳市韩下电子有限公司

品名 (ITEM NO) HX VH3.96-5P DT 200mm 22AWG

料号 (PART NO)

图号 (DWG NO)

页码 (SHEET)	1	单位 (UNIT) : MM
版本 (REV)	A1	比例 (SCALE) 1:1
日期 (DATE)	2024.3.20	未注公差 TOLERANCE UNSPECIFIED
设计 (DESIGN)	黄彬	> XX ± 3 > X ± 1 0.X ± 0.20 0.XX ± 0.15
审核 (CHECKED)	张伟	
核准 (APPROVED)	罗小春	