


1 2 3 4 5

REV.	ECN	DESCRIPTION		MDF'D	DATE
		新订图面			
		PIN数	型号	尺寸 (mm)	
				A	B
2	HY2.0-2Y	2.0	4.6	3.1	C
3	HY2.0-3Y	4.0	6.6	3.9	
4	HY2.0-4Y	6.0	8.6	4.9	
5	HY2.0-5Y	8.0	10.6	6.2	
6	HY2.0-6Y	10.0	12.6	8.2	
7	HY2.0-7Y	12.0	14.6	10.	
8	HY2.0-8Y	14.0	16.6	12.	
9	HY2.0-9Y	16.0	18.6	12.	
10	HY2.0-10Y	18.0	20.6	12.	
11	HY2.0-11Y	20.0	22.6	16.	
12	HY2.0-12Y	22.0	24.6	16.	
13	HY2.0-13Y	24.0	26.6	16.	
14	HY2.0-14Y	26.0	28.6	16.	
15	HY2.0-15Y	28.0	30.6	16.	
16	HY2.0-16Y	30.0	32.6	16.	
17	HY2.0-17Y	32.0	34.6	16.	
18	HY2.0-18Y	34.0	36.6	16.	
19	HY2.0-19Y	36.0	38.6	16.	
20	HY2.0-20Y	38.0	40.6	16.	







200mm

3mm

剥皮镀锡

线型：1007 26#



® 深圳市韩下电子有限公司

品名 (ITEM NO) HX HY2.0-4P DT 200mm 26AWG

料号 (PART NO)

图号 (DWG NO)

页码 (SHEET)	1	单位 (UNIT) : MM
版本 (REV)	A1	比例 (SCALE) 1:1
日期 (DATE)	2024.3.20	○ □
设计 (DESIGN)	黄彬	未注公差 TOLERANCE UNSPECIFIED
审核 (CHECKED)	张伟	> XX ±3 ±1 > X 0.X ±0.20 0.XX ±0.15
核准 (APPROVED)	罗小春	

1 2 3 4 5

技术要求:

- 标识清晰可见，表面不得有划痕，裂纹，起泡，污损，毛刺等；
- 无明显影响使用功能和接触性能的缺陷；
- 材料：塑料PA66
- 额电电流：0.50A AC, DC
- 额电电压：300V AC, DC
- 接触电阻： $\leq 20m\Omega$
- 绝缘电阻： $\geq 100M\Omega$
- 应用线型：AWG #26 (1007)
- 温度范围：-25°C to +85°C