






RoHS



RECOMMENDED P.C.B LAYOUT

目錄 MAPX	變更內容 MODIFICATION	日期 DATE

电气特性:Electrical:

- 额定电流: Current Rating
5A/contact terminal
 - 额定电压: Voltage Rating
30V DC
 - 接触电阻:Contact Resistance
30 milliohms MAX
 - 耐电压:Dielectric Withstanding Voltage:
500 V AC AT Sea Level
 - 绝缘电阻:Insulation Resistance:
1000MEGA ohms MIN
- 物理性能:Mechanical:

- 插拔力: Connector Mate and Unmate Force
Mate force:3.57kgf (MAX)
Unmate force:0.7kgf (MIN)
- 端子保持力: Terminal Retention
1.0kgf (MIN)
- 寿命: 1500 次

原材料:Material:

- 塑胶:Housing:pbt /lcp
 - 端子:Contact:Copper Alloy C2680
 - 外壳:Shell:SPCC/c2680
- 电镀:Finish:
- 端子Contact: Au G/F u" Plated on contact area
Tin50u" Plated on solder area
Nickel 50u" Plated underplating over all.
 - 外壳Shell: Nickel 50u"Min plating over all.
 - Temperature Range:-55° C to +85° C

产品图

PRODUCT CHART DWG

深圳市精拓金电子有限公司

Pin NUMBER	SIGNAL NAME	公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE				单位 UNITS	制图 DRAWING	L S S	产品料号 product part no
1	V BUS	X	±0.35	X	±5°	MM	审核	G Z F	908-361A1011D30200
2	D-	X	±0.30	X	±2°	比例 SCALE	日期 DATE	审核	产品名称 product no
3	D+	XX	±0.25	XX	±1°	1:1	2021/03/10	审核	无边铁壳PBT自胶6.3DIP
4	GND	.XXX	±0.10	.XXX	±0.5°	日期 DATE	2021/03/10	审核	角法 VER