




版次	工程变更单号	基本描述	日期	修订

备注:

1.材质:

1.1胶芯: LCP+30%G.F黑色 UL94V-0

1.2端子: C7025; 镍底30-50U"MIN, 接触区域镀金 (AU 1U") 焊接区域镀金GF1.3

1.3外壳: SUS304 T=0.30mm; 表面镀镍30-50U" MIN

2.主要特性:

2.1额定电流: 3A

2.2额定电压: 20V

2.3接触阻抗: 40mΩ MAX(初始值) 50mΩ MAX(测试后)

2.4插拔寿命: 10000次

2.5整体插入力: 5-20N 整体插入力: 5-20N(耐久后)

2.6耐高温: SMT回流焊(峰值260°±5°), 塑胶不能有起泡, 融胶等不良, 变色, 翘曲变形在公差范围以内

2.7产品须做焊锡测试, 粘锡面积达到95%以上;

3.0工作温度: -30℃~+85℃

TABLE 1:		A1	GND	B12	GND
6	15.00±0.15	A4	VBUS	B9	VBUS
5	13.70±0.15	A5	CC1	B8	SBU2
4	13.00±0.15	A6	DP1	B7	DN2
3	10.50±0.15	A7	DN1	B6	DP2
2	10.00±0.15	A8	SBU1	B5	CC2
1	9.30±0.15	A9	VBUS	B4	VBUS
		A12	GND	B1	GND
规格	"L"	PIN	SIGNAL NAME	PIN	SIGNAL NAME

韩下 HANXIA 深圳市韩下电子有限公司

品名规格				HX-TYPE-C 16P 180 LC-A H10.5				设 计		黄彬	
未注公差:				产品料号				审 核		张伟	
.000 ±0.10											
.00 ±0.20				图纸类型				成品图		比例	
.0 ±0.30										1:1	
角度 ±1°				视角				版本		A/0	
								单位		MM	
										核 准	
										罗小春	