



| REV.<br>版次 | ECN NO.<br>ECN 编号 | REVISE NO.<br>版数 | REV/SER<br>修订者 | APPD.<br>核准 |
|------------|-------------------|------------------|----------------|-------------|
|            |                   |                  |                |             |

技术要求/ Specifications

1. 不得有毛刺，变形等缺。

2. 螺丝材质：碳钢
3. 扭矩：8Kgf. cm
4. 镀层：镀铜或者镀镍



深圳市捷永通科技有限公司

|                          |                      |                       |               |                  |              |                    |
|--------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|------------------|--------------|--------------------|
| TITLE:<br>名称: 螺丝M3       | TYPE NO.<br>型号: M3*6 | ANGLE<br>±1°          | >120<br>±0.50 | >30~120<br>±0.30 | 0~6<br>±0.10 | MAT'L.<br>材质: H59  |
| DWG. NO.:<br>图号: DW129-0 | APPD.<br>核准:         | CHKD.<br>审核:          | W.T.<br>重量:   | DR.<br>设计:       | 易立锋          | SCALE:<br>比例: FULL |
| PAGE:<br>页码: 1/1         | REV.:<br>版次: Ro      | UNIT:<br>单位: mm[inch] |               |                  |              |                    |