

一、产品及图片:

1、品名: (54-46)O 型 9.6 内开口 17 颗无线充磁铁;

2、型号: O 型单拼;

二、材料:

钕铁硼(强磁);

三、尺寸规格:

外径: $54 \pm 0.10\text{MM}$;

内径: $46 \pm 0.10\text{MM}$;

磁铁: $9.8 \times 4 \times 1.9 \pm 0.05\text{MM}$;

铁圈厚度: $0.5 \pm 0.05\text{MM}$; Q235 镀锌板

背胶: 无

总厚度: $2.4 (\pm 0.10\text{MM})$;



四、外观:

1、表面整洁, 无明显崩烂, 无污染, 无粉尘, 表面光滑;

2、表面镀锌

五、性能: (N52)

2、实测最高表磁: $3600 \pm 200\text{GS}$;

六、环保:

符合欧盟 ROHS 及 REACH 要求;

七、包装:

产品电镀回来检查外观, 组装后进行充磁, 产品品面二极充磁, 无尾磁, 珍珠棉包装, 100PCS/层. 再装入纸箱, 每箱装5层, 即500PCS/箱;

工作温度: $-30^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$, 保存温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$;