

**一、产品及图片:**

1、品名: (54-46) 小 C 型 9.6 内开口 16 颗无线充;

2、型号: 小 C 型单拼;

二、材料:

钕铁硼(强磁);

**三、尺寸规格:**

外径: 54±0.10MM;

内径: 46±0.10MM;

磁铁: 9.8*4*1.6±0.05MM;

铁圈厚度: 0.6±0.05MM; Q235 镀锌板

背胶: 无

总厚度: 2.2(±0.10MM);

四、外观:

1、表面整洁，无明显崩烂，无污染，无粉尘，表面光滑;

2、表面镀镍

五、性能: (N52)

2、实测最高表磁: 3700±100GS;

六、环保:

符合欧盟 ROHS 及 REACH 要求;

七、包装:

产品电镀回来检查外观，组装后进行充磁，产品品面
二极充磁，无尾磁，珍珠棉包装，100PCS/层. 再装入
纸箱，每箱装5层，即500PCS/箱；

工作温度: -30°C ~ +80°C，保存温度: -40°C ~ +80°C；