

一、产品及图片:

1、品名: (54-46) O型 15 颗无线充磁铁;

2、型号: O型单拼;

二、材料:

钕铁硼(强磁);

三、尺寸规格:

外径: $54 \pm 0.10\text{MM}$;

内径: $46 \pm 0.10\text{MM}$;

磁铁: $10.57 \times 4 \times 2.3 \pm 0.05\text{MM}$;

铁圈厚度: $0.8 \pm 0.05\text{MM}$;

总厚度: $3.1 (\pm 0.10\text{MM})$;



四、外观:

1、表面整洁, 无明显崩烂, 无污染, 无粉尘, 表面光滑;

2、表面镀 Ni;

五、性能: (N52)

1、磁性能参数:

Br: 1420MT;

Hcb: $>10.5 \text{ KOe}$;

Hcj: $>12 \text{ KOe}$;

2、BH(max): 49-53 MGOe;

3、实测最高表磁: $3700 \pm 100\text{GS}$;

六、环保:

符合欧盟 ROHS 及 REACH 要求;

七、包装:

产品电镀回来检查外观, 组装后进行充磁, 产品品面二极充磁, 无尾磁, 珍珠棉包装, 100PCS/层. 再装入纸箱, 每箱装5层, 即500PCS/箱

工作温度: $-30^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$, 保存温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$;