

1		2		3		4		5		6					
客户资料		☐ 图纸 ☐ 样品 ☐ 其它		存档路径				REV		DESCRIPTION		DWG BY		CHECK BY	
客户回签		☐ 图纸 ☐ 样品 ☐ 其它		存档路径				A0		初版发行					
生产做货		☐ 依图纸为主, 参考样品 ☐ 依样品为主, 参考图纸 ☐ 其它													
ZH-4P Pitch1.5mm 正面 P1 P4 ③② CN1 ① 190±3 ZH-4P Pitch1.5mm 正面 P1 P4 ②③ CN2 CN1 接线图 CN2 P1 黑 P1 P2 黑 P2 P3 黑 P3 P4 黑 P4 技术要求: 1. 成品100%电气测试, 不能有短断路, 错线, 间歇性接触不良; 2. 测试条件: 绝缘阻抗: ≥5MΩ, 导通阻抗: ≤1Ω, 高压测试: DC300V 10ms. 3. 线材外被不能损坏、脏污, 线芯不能有断股等, 4. 端子压接应良好、可靠, 铜线不得裸露等. 5. 所有物料符合欧盟RoHS指令。 线材截面图: 导体: 7/(0.10±0.007)TS 绝缘: ID:1.1±0.1mm 黑色															