




		5	6
版本	变更编号	变更内容描述	变更日期
A0	--	首次发行	2024. 10. 28



面板开孔尺寸

Wire Diagram 接线定义		
<u>P1</u>	Wire Color 线的颜色	<u>Open</u> 开 放
1	Brown 棕	
2	White 白	
3	Blue 蓝	
4	Black 黑	

6	UL 1007 22AWG(17/0.16TS) OD1.6 (具体颜色见接线定义)	pc	4
5	六角螺母PG9 (20-18-2.8 M12 PG9座子螺母)	pc	1
4	防水O型圈 Φ16XΦ12X2 (M12法兰座外壳、七芯比例阀插头)	pc	1
3	M12 PG9板前安装插座公头外壳 S-03-PG9	pc	1
2	M12 常规公胶芯 4芯	pc	1
1	M12 铆压式公针 2 3 4 5芯 OD:1.0 T-11-RP	pc	4
No.	Specification	Unit	Q'ty

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)		绘图 DWN		李 平 2024. 10. 28		CAZN® 正成	
X. ±0.50 X.X ±0.30 X.XX ±0.20 X.XXX ±0.15 ANGEL ±3°		确认 CHK				品 名 TITLE	
		核准 APVD				M12-P4A-GCBP9-0. 3PV-NZGJ	
 视 角 THIRD ANGLE		单位 UNIT	MM	版本 REV	A0	品 号 PART NO	C110304-01315
		尺寸 SIZE	A4	页码 SHEET	1 OF 1	型 号 DRAWING NO	

声明：请贵司在2个工作日内确认并回传图纸，过期未回传的，默认为贵司已确认合格

RoHS

