





- 欧标连接器 M5系列 ,
- 结构类型 : 弯式成型插头 ,
- 插针类型 : 针型 ,
- 芯数 : 3 , 4pin ,
- 线材 : PVC/PUR ,
- 屏蔽 : 否 ,
- 线长 : 1/2/5M(定制长度) ,
- 认证 : CE,RoHS,UL
- 标准 : IEC 61076-2-104

机械参数

壳体材料 :	黄铜镀镍
胶芯材料 :	PA66/TPU
密封材料 :	环氧树脂/氟橡胶
插针材料 :	磷铜镀金/黄铜镀金
成型材料 :	PUR/PVC
绝缘阻抗 :	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
接触阻抗 :	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
插拔次数 :	≥ 500 次
适用温度 :	-25°C ~ +80°C
防护等级 :	IP65/IP67
执行标准 :	IEC 61076-2-105

尺寸图



接线定义

芯位 Pins	线芯颜色 Wire core color	
	3芯(Pins)	
1	BN	
2	-	
3	BU	
4	BK	

芯位 Pins	线芯颜色 Wire core color	
	4芯(Pins)	
1	BN	
2	WH	
3	BU	
4	BK	

*接线定义按常规标准，
如按协议或者其他请联系我司业务。
Wiring definition according to conventional standards,
if according to the agreement or other please contact our sales.

电气参数

芯数 Pins	针型 Male	额定电流 Rated current	额定电压 Rated voltage		导体规格 Conductor size		孔型 Female
			A/C	D/C	AWG	mm ²	
3		1A	60V	60V	26	0.14	
4		1A	60V	60V	26	0.14	

订购产品

产品名称	产品型号-带屏蔽	产品型号-非屏蔽	芯数	3D下载	2D下载
M5弯式针型成型插头-3芯-xx米-PVC线材	M5-P3-MWD-xxPV-S	M5-P3-MWD-xxPV	3		
M5弯式针型成型插头-4芯-xx米-PVC线材	M5-P4-MWD-xxPV-S	M5-P4-MWD-xxPV	4		

*如需要选择其他线材，请咨询客服

资料下载

产品目录	CAZN正成-欧标产品选型手册
EMC认证	查看
RoHS报告	查看
正成连接器欧标系列-EMC证书	查看