






版本	变更编号	变更内容描述	变更日期
A0	--	首次发行	2025.04.08



A
P1



面板开孔尺寸

插头技术要求

连接方式	螺纹连接
接线方式	铆压
温度范围	-40℃~+80℃
污染程度	3
防护等级	IP67 (紧锁状态)
接插次数	≥500
额定电压	60V AC/DC
额定电流	3A
接触电阻	≤5 mΩ
绝缘电阻	≥100 MΩ
质量标准	IPC-A-620

生产注意事项

1. 本产品采用先铆压后内置灌胶的技术。

Wire Diagram
接线定义

P1	Wire Color 线的颜色	Open 开放
1	Brown 棕	
3	Blue 蓝	
4	Black 黑	

6	UL 1007 24AWG (11/0.16TS) OD:1.4 (具体颜色见接线定义)	pc	3
5	六角螺母M8X0.5 (12.35-10.8-2 M8 板前螺母)	pc	1
4	M12母头胶芯专用0型圈 Φ9XΦ6X1.5	pc	1
3	M8 铆压式公针3 4 5 芯 OD:1.0 T-129	pc	3
2	M8 分体式公胶芯 3芯	pc	1
1	M8 一体式板前安装插座公头外壳 S-10-CJ	pc	1
No.	Specification	Unit	Q'ty

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)		绘图 DWN		周子翔		CAZN® 正成	
X. ±0.50 X.X ±0.30 X.XX ±0.20 X.XXX ±0.15 ANGEL ±3°		确认 CHK				品名 TITLE	M8-P3A-GCBM8-0.3PV-GK-NZGJ
 视 角 THIRD ANGLE		单位 UNIT	MM	版本 REV	AO	品号 PART NO	C110302-00800
		尺寸 SIZE	A4	页码 SHEET	1 OF 1	型号 DRAWING NO	

声明: 请贵司在2个工作日内确认并回传图纸, 过期未回传的, 默认为贵司已确认合格

RoHS