








RoHS



SECTION A-A
SCALE 2:1



SECTION B-B
SCALE 1:1



主要技术参数:


1. 温度范围: $-30\sim 85^{\circ}\text{C}$
2. 接触电阻: $\leq 40\text{m}\Omega$ MAX
3. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$ MIN
4. 耐 压: AC 100V/min
5. 插 入 力: 0.5-2.0Kgf
6. 拔 出 力: 0.8-2.0Kgf
7. 寿 命: 10000次
8. 回流焊接温度: $260\pm 5^{\circ}\text{C}$ 10sMAX

其他要求

1. 产品应无错装。漏装零件等现象;
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象, 表面镀层应光亮美观
3. 未注尺寸公差按下表。

3	接 触 片	铜合金	镍底镀金	
2	塑 胶	LCP	黑 色	
1	外 壳	不锈钢	镀 镍	
序号	部件名称	材 料	电 镀	备 注

深圳市富港科技有限公司



TYPE-C USB插座

ST-C-24P-RAT-7.9


标 记	处 数	更改文件号	签 字	日 期
设 计	C Y	日期	20.10.21	标准化
校 对	L P J	日期	20.10.21	审 定
工 艺		日期		
审 核	O F	日期	20.10.21	

X.	± 0.50	X.°	$\pm 2^{\circ}$
.X	± 0.30	.X°	$\pm 1^{\circ}$
.XX	± 0.10	.XX°	$\pm 0.5^{\circ}$
.XXX	± 0.05		

发放部门

行政部
业务部
采购部
工程部
品质部
生产部


RoHS





RECOMMENDED PCB LAYOUT(TOP VIEW)
DEFAULT TOLERANCE: ±0.05

PIN ASSIGNMENT											
A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12
GND	TX1+	TX1-	VBUS	CC1	D+	D-	SBU1	VBUS	RX2-	RX2+	GND
GND	RX1+	RX1-	VBUS	SBU2	D-	D+	CC2	VBUS	TX2-	TX2+	GND
B12	B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1


发放部门	
行政部	
业务部	
采购部	
工程部	
品质部	
生产部	

						深圳市富港科技有限公司								
标 记	处 数		更改文件号		签 字		日 期		视图 		TYPE-C USB插座			
设 计	C Y	日 期	20.10.21	标准化		日 期		图样标记		重量	比例			
校 对	L P J	日 期	20.10.21	审 定		日 期								
工 艺		日 期												
审 核	O F	日 期	20.10.21					共 3 页	第 2 页		ST-C-24P-RAT-7.9			

RoHS



发放部门	
行政部	
业务部	
采购部	
工程部	
品质部	
生产部	

						深圳市富港科技有限公司							
标 记	处 数		更改文件号		签 字		日 期		视 图 		TYPE-C USB插座		
设 计	C Y	日 期	20.10.21	标准化		日 期		图样标记		重量	比例		
校 对	L P J	日 期	20.10.21	审 定		日 期							
工 艺		日 期										ST-C-24P-RAT-7.9	
审 核	0 F	日 期	20.10.21					共 3 页		第 3 页			