






- 1、Current Rating: 3A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -40℃~ +105℃
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 500mΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 1100V AC/minute
- 7、Material: Wafer Nylon66 UL94-V0(2)

PIN Brass Tin-plated



Circuit	Part No.	Dimensions mm	
		A	B
2	HC-QAC-2AHS-05	2.50	7.90
3	HC-QAC-3AHS-05	5.00	10.40
4	HC-QAC-4AHS-05	7.50	12.90
5	HC-QAC-5AHS-05	10.00	15.40
6	HC-QAC-6AHS-05	12.50	17.90
7	HC-QAC-7AHS-05	15.00	20.40
8	HC-QAC-8AHS-05	17.50	22.90
9	HC-QAC-9AHS-05	20.00	25.40
10	HC-QAC-10AHS-05	22.50	27.90
11	HC-QAC-11AHS-05	25.00	30.40
12	HC-QAC-12AHS-05	27.50	32.90
13	HC-QAC-13AHS-05	30.00	35.40
14	HC-QAC-14AHS-05	32.50	37.90
15	HC-QAC-15AHS-05	35.00	40.40

HC-QAC - N*** - * - 05

Pin	Type
Y	Y=孔座
AS	AS=直针带柱
ABS	ABS=加高直针带柱

			GENE R L TOLERANCE	制 图 DRAWING	 深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD				
			DIM TOL	审 核 CHECK					
			X. X ± 0.30	批 准 APPROVAL	产品名称 TITLE	QAC (2.50) 单排 带扣 加高直针 带柱	版 本 REV.	A	
1	初版发行		X. XX ± 0.20	比 例 SCALE	产品料号 PART NO.	HC-QAC-NAHS-05	单 位 UNITS	mm	
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	X. XXX ± 0.10	投 影 Projection	材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/	
			Angle ± 3.0°						